

Solenoidni svitak VACC-S18-120-A1-1A

Broj dijela: 8040890

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	24 V AC: 50/60 Hz, snaga 12,0 VA
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	530 g
Električni priključak	Obrazac A Utikač prema EN 175301-803
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	PA Čelik