


Priključna ploča VABS-K1-7B-12-M5-P

Broj dijela: 8047064

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	1.2 mm
Veličina ventila	7 mm
Priključak tekućine	Unutarnji navoj M5
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Smjer priključka dolje
Smjer strujanja	reverzibilan
Operativni medij	Tekući mediji Plinoviti mediji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Obratite pažnju na otpornost materijala u dodiru s medijem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	0 °C...50 °C
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.15 Nm
Maksimalni moment zatezanja za vijčani spoj	0.6 Nm
Težina proizvoda	3.3 g
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PEEK
Materijal čahure s navojem	visokolegirani nehrđajući čelik