

Fiksni ograničavač protoka

VFFG-T-F6-8

Broj dijela: 8047354

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija gasa
Vrsta montaže	izbrazdan
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Izvedbena veličina	za Ø 5,8 mm
Nazivna veličina	0.85 mm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1.2 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS