

Provjeriti ventil VABF-L1-10H-H2

Broj dijela: 8047364

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Veličina ventila	10 mm
Funkcija ventila	nepovratna funkcija koja se može otključati
Radni tlak	0.05 MPa...0.8 MPa 0.5 bar...8 bar
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	0.4 g
Vrsta montaže	izbrazdan
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS