

Ulazni modul CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

Broj dijela: 8047506

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	27 mm x 123 mm x 40 mm
Mjera rastera	28 mm
Težina proizvoda	75 g
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...40 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Maksimalna duljina kabela	30 m
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Dijagnostika preko LED-a	Pogreške po modulu
Broj izlaza	0
Nazivni radni napon DC	24 V
Nazivni radni napon DC elektronika / senzori	24 V
Dopuštene fluktuacije napona elektronika / senzori	± 25 %
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu elektronika / senzori	obično 12 mA
Električni priključni ulaz, funkcija	Analogni ulaz
Električni priključni ulaz, vrsta priključka	8x može
Električni priključni ulaz, tehnologija spajanja	M8x1, A-kodirano prema EN 61076-2-104
Ulaz za električni priključak, broj pinova / žica	4
Broj ulaza	8
Max. ukupni ulazni strujni po modulu	0.2 A
Mjerna veličina	Trenutno
Raspon signala	4 - 20 mA

Svojstvo	Vrijednost
Električni izolacijski kanal - kanal	ne
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	ne
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji elektronički osigurač