


Spojni kabel

NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2-S1

Broj dijela: 8047672

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz statusa signala	LED žuta
Dodatne funkcije	Zaštitni krug
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	90 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Priključna shema ZC, metrički vijak
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	2
Električni priključak 1, vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	2
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	2
Područje pogonskog napona DC	20.4 V...26.4 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Otpor prenapona	2.4 kV
Zaštita od obrnutog polariteta	bipolarni
Priključak zaštitnog vodiča	nedostupan
Duljina kabela	5 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela	29 mm
Promjer kabela	2.9 mm

Svojstvo	Vrijednost
Tolerancija promjera kabela	± 0,1 mm
Struktura kabela	2 x 0,14 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.14 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	TPE-U (PU)
Boja kućišta	crno
Materijalni vijci	Plemeniti čelik
Materijal utikačkih kontakata	Pokositrena legura bakra
Materijal izolacijske čahure	PP