


Utičnica s kabelom **NEBU-M12W8-K-15-N-LE8**

Broj dijela: 8048086

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101
Oznaka linije	bez držača znaka
Težina proizvoda	848 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	8
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	8
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava rotirajući
Električni priključak 1, kompatibilna vrsta montaže	Kompatibilan s rotirajućom/nerotirajućom navojnom bravom
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	8
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	8
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Zaštita	da
Duljina kabela	15 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	32 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	66 mm
Promjer kabela	6.3 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabela	8 x 0,25 mm ²

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni presjek vodiča	0.25 mm ²
Krajevi žice	pocinčan
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Napomena o stupnju onečišćenja	u sastavljenom stanju
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Materijal za zaključavanje vijkom	Mesing, kromiran
Materijalne brtve	NBR
Materijal utikačkih kontakata	Pozlaćena legura bakra
Materijal izolacijske čahure	PP