

Zajednički dovodni razdjelnik OABM-P-G3-15-4

Broj dijela: 8049145

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Broj položaja uređaja	4
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Maksimalni moment zatezanja	3.3 Nm
Min. moment zatezanja	0.3 Nm
Težina proizvoda	97.1 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura