


Priključna letva VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR

Broj dijela: 8058339

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|------------------------------------|
| Mjera rastera | 10.5 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maksimalni broj položaja ventila | 12 |
| Odobrenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura skladištenja | -20 °C...60 °C |
| Priključak za kontrolni zrak 12/14 | M5 |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84 | M5 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | M7 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 4 | M7 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal spojne šine | Kovana aluminijska legura |