


# Paralelni komplet EAMM-U-50-D32-40RA-78

Broj dijela: 8058925

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                       | Vrijednost             |
|--------------------------------|------------------------|
| Izvedbena veličina             | 50                     |
| Položaj montaže                | po želji               |
| Maks. broj okretaja            | 6000 1/min             |
| LABS sukladnost                | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja       | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost             | 0 - 95 %               |
| Klasa zaštite                  | IP40                   |
| Temperatura okoline            | -10 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije         | 12.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Pogonski moment u praznom hodu | 0.01 Nm                |
| Prenosivi moment               | 1 Nm                   |
| Težina proizvoda               | 600 g                  |
| Pogon koda sučelja             | D32                    |
| Kod sučelja Motor In           | 40RA                   |
| Napomena o materijalima        | U skladu s RoHS        |