


Paralelni komplet EAMM-U-86-S48-70AA-102

Broj dijela: 8058999

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	86
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	175 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.25 Nm
Prenosivi moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	2500 g
Pogon koda sučelja	S48
Kod sučelja Motor In	70AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS