

Paralelni komplet EAMM-U-145-S62-126AA-288

Broj dijela: 8059073

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	145
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	2270 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	2 Nm
Prenosivi moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	15000 g
Pogon koda sučelja	S62
Kod sučelja Motor In	126AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS