

# Čep za brzo spajanje NPHS-S6-M-G12

Broj dijela: 8059260

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                                      | 7.85 mm                                                             |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon                | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 1002 l/min...2000 l/min                                             |
| Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778          | 1086.2 l/min...2168 l/min                                           |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                  |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem                                                 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 1 - mala izloženost koroziji                                        |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                 |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                      |
| Nazivni moment zatezanja                              | 14 Nm                                                               |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja               | ± 20 %                                                              |
| Težina proizvoda                                      | 50 g                                                                |
| Pneumatski priključak 1                               | Vanjski navoj G1/2                                                  |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                     |
| Materijal za brtvljenje navoja                        | PA66-GF30 / TPE-U                                                   |
| Podaci o materijalu                                   | Čelik, pocinčan                                                     |