

Čep za brzo spajanje NPHS-S6-M-G38F

Broj dijela: 8059263

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	7.85 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1050 l/min...2083 l/min
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	1138.2 l/min...2258 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	29 g
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Podaci o materijalu	Čelik, pocinčan