

Spojna utičnica NPHS-D6-P-BC9

Broj dijela: 8059274

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	7 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1093 l/min...1613 l/min
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	1184.8 l/min...1748.5 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	95 g
Pneumatski priključak 1	Mlaznica za crijevo od 9 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijalna opruga	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Navojni komadni materijal	Mjed, niklani
Materijal unutarnjeg prstena	POM
Materijalna lopta	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal igle	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal tijela ventila	Mjed
Materijal rukavca za otpuštanje	POM PP visokolegirani nehrđajući čelik