

Plastično crijevo PTFEN-8X1-NT-400

Broj dijela: 8061179

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	8 mm
radijus savijanja relevantan za protok	90 mm
Unutra-Ø	5.9 mm
Min. radijus savijanja	64 mm
Informacije o aplikaciji	Crijevo bez tiska
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.5 MPa -0.95 bar...5 bar -13.775 psi...72.5 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Materijal za ispitivanje požara	UL94 V-0
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda po dužini	0.047 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 8 mm za utičnu nazuvicu vanjski Ø 8 mm sa preklopnom maticom za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 6 mm sa preklopnom maticom za čepnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm
boja	prirodna
Tvrdoća po Shoreu	D 55 +/- 5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PTFE