


Aksijalni komplet EAMM-A-L95-120GA

Broj dijela: 8063529

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	65.4 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	374 kgmm ²
Prenosivi moment	120 Nm
Težina proizvoda	2676 g
Pogon koda sučelja	L95
Kod sučelja Motor In	120GA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS