


# Aksijalni komplet EAMM-A-N38-60RA

Broj dijela: 8063575

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Nazivna duljina          | 44.4 mm                |
| Položaj montaže          | po želji               |
| Maks. broj okretaja      | 8000 1/min             |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %               |
| Klasa zaštite            | IP40                   |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije   | 14.5 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 12.5 Nm                |
| Težina proizvoda         | 510 g                  |
| Pogon koda sučelja       | N38                    |
| Kod sučelja Motor In     | 60RA                   |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS        |