


Aksijalni komplet
EAMM-A-N48-84AA
Broj dijela: 8063594

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	58 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	39 kgmm ²
Prenosivi moment	17 Nm
Težina proizvoda	695 g
Pogon koda sučelja	N48
Kod sučelja Motor In	84AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS