


Aksijalni komplet EAMM-A-N80-84AA

Broj dijela: 8063606

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	62.5 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	151 kgmm ²
Prenosivi moment	47 Nm
Težina proizvoda	1477 g
Pogon koda sučelja	N80
Kod sučelja Motor In	84AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS