

Linearni pogon DLGF-...-20- -PPSA

Broj dijela: 8063799

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	50 mm...1000 mm
Promjer klipa	20 mm
Prigušenje	samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Osnovni obilazak Vodilica za kuglice
Princip za zahvat	oblikovano (prorez)
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
varijante	s učvršnim provrtima bez učvršnih provrta
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	9.6 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	188 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	188 N
Alternativne veze	vidi crtež proizvoda
Vrsta montaže	Izravno pričvršćivanje kroz otvor s priborom
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS bez bakra
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij, presvučen
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani