

# Spojni kabel NEBB-M8W4-P-5-LE4

Broj dijela: 8066668

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                                               |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Odgovara normi                                  | Boje žica i priključni brojevi prema EN 60947-5-2<br>EN 61076-2-104      |
| Zaštita od eksplozije                           | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Oznaka linije                                   | s nosačem natpisa                                                        |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija       | Stranica Field uređaja                                                   |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn         | okruglo                                                                  |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                                                                 |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel      | pod kutom                                                                |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja       | M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104                                     |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica     | 4                                                                        |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 4                                                                        |
| Električni priključak 1, vrsta montaže          | Zaključavanje vijcima sa SW9                                             |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija       | Kontrolna strana                                                         |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | kabel                                                                    |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja       | otvoreni kraj                                                            |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica     | 4                                                                        |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 4                                                                        |
| Područje pogonskog napona DC                    | 0 V...30 V                                                               |
| Područje pogonskog napona AC                    | 0 V...30 V                                                               |
| Opterećenje struje pri 40°C                     | 4 A                                                                      |
| Otpor prenapona                                 | 0.8 kV                                                                   |
| Duljina kabela                                  | 5 m                                                                      |
| Kvaliteta upravljanja                           | za statičke primjene                                                     |
| Linija uvjeta ispitivanja                       | Uvjeti ispitivanja na zahtjev                                            |
| Radius savijanja, fiksno polaganje kabela       | 14 mm                                                                    |
| Promjer kabela                                  | 4.5 mm                                                                   |
| Struktura kabela                                | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                 |
| Nazivni presjek vodiča                          | 0.25 mm <sup>2</sup>                                                     |

| Svojstvo                                | Vrijednost                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Krajevi žice                            | ogoljen<br>tupo odrezan            |
| Klasa zaštite                           | IP65<br>IP68<br>IP69K              |
| Napomena o stupnju zaštite              | u sastavljenom stanju              |
| Temperatura okoline                     | -25 °C...70 °C                     |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU RoHS direktivi            |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima            |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                     |
| Klasa čiste sobe                        | Klasa 4 prema ISO 14644-1          |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                    |
| Stupanj onečišćenja                     | 3                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela                | PVC                                |
| Boja omotača kabela                     | Siva                               |
| Materijal za kućište                    | TPE-U (PU)                         |
| Boja kućišta                            | crno                               |
| Materijal za zaključavanje vijkom       | Mjed, niklani                      |
| Materijalne brtve                       | NBR                                |
| Materijal utikačkih kontakata           | Pozlaćena legura bakra             |
| Materijal izolacijske čahure            | PVC                                |