

Elektronički modul VMPA14-FB-EMG-8

Broj dijela: 8066765

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
dijagnoza	Podnapon ventila
Maksimalni broj položaja ventila	4
Maksimalni broj zavojnica ventila	8
Potrošnja vlastite struje pri naponu opterećenja	23 mA
Intrinzična potrošnja energije pri radnom naponu	8 mA
Nazivna struja podizanja po svitku solenoida	58 mA do 24 ms
Nazivna struja sa smanjenjem struje	9 mA nakon 24 ms
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji (u ugrađenom stanju)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	30 g
Materijal za kućište	POM
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS