

Priključna ploča VABS-P12-S-M5-P3

Broj dijela: 8068637

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	25 mm
Položaj montaže	po želji
Posebna svojstva	Kompatibilan s kisikom prema DIN EN 1797
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	0 bar...1.7 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	27 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	28 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 3: 1] Inertni plinovi kisik
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć maksimalna veličina čestica 5 µm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 70 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP00
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...70 °C
Težina proizvoda	55 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 2S	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Pneumatski priključak 5	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura, eloksirana