



Vakumski filter OAFF-G3-5

Broj dijela: 8068944

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Finoća filtra	40 µm
Veličina spremnika	10
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	1 g
Vrsta montaže	može se nataknuti Uglavljivanje
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	Tkanina PA
Materijal za kućište	POM
Pogodnost impulsa izbacivača	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi