

Pogonska jedinica s kuglastim ventilom VZBM-A-1/2"-RP-25-F-3T-B2-PB20

Broj dijela: 8070276

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp1 / 2
Indikator položaja prekidača	Smjer prereza = smjer protoka
Nazivna veličina DN	15
Radni tlak	5.5 bar...8 bar
Ventil nazivnog tlaka PN	25
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Točka rosišta min. 10 °C ispod temperature okoline i medija Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	-20 °C...130 °C
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Brzina protoka Kv tip T eck	17 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Broj materijala kućišta	CW617N
Materijalne brtve	HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed, kromiran
Kugla s brojem materijala	CW614N
Materijalna osovin	Mesing
Broj materijala osovin	CW614N
Težina proizvoda	1887 g
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji