


# Pogonska jedinica s kuglastim ventilom VZBM-A-3/4"-RP-25-F-3T-B2-PB40

Broj dijela: 8070277

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna struktura                 | 3-smjerni kuglasti ventil<br>Zakretni pogon                                                                          |
| Vrsta aktiviranja                       | pneumatski                                                                                                           |
| Položaj montaže                         | po želji                                                                                                             |
| Vrsta montaže                           | Instalacija linije                                                                                                   |
| Priključak za armaturu                  | Rp3 / 4                                                                                                              |
| Indikator položaja prekidača            | Smjer prereza = smjer protoka                                                                                        |
| Nazivna veličina DN                     | 20                                                                                                                   |
| Radni tlak                              | 5.5 bar...8 bar                                                                                                      |
| Ventil nazivnog tlaka PN                | 25                                                                                                                   |
| srednji                                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]<br>Inertni plinovi<br>Voda - ne vodena para<br>neutralne tekućine |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                                                                   |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Točka rosišta min. 10 °C ispod temperature okoline i medija<br>Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)        |
| Srednja temperatura                     | -20 °C...130 °C                                                                                                      |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...80 °C                                                                                                       |
| Brzina protoka Kv tip T eck             | 41 m³/h                                                                                                              |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                                                                      |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III                                                                                                   |
| Materijal za kućište                    | Mesing, niklani                                                                                                      |
| Broj materijala kućišta                 | CW617N                                                                                                               |
| Materijalne brtve                       | HNBR<br>PTFE                                                                                                         |
| Materijalna lopta                       | Mjed, kromiran                                                                                                       |
| Kugla s brojem materijala               | CW614N                                                                                                               |
| Materijalna osočina                     | Mesing                                                                                                               |
| Broj materijala osočina                 | CW614N                                                                                                               |
| Težina proizvoda                        | 2904 g                                                                                                               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                         |