

Operatorska jedinica CDSB-A1

Broj dijela: 8070984

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalna duljina kabela	3 m
Korisnička memorija	3 GB
Zaslon	TFT boja
Svojstva prikaza	Ekran na dodir
Veličina zaslona	1,77"
Područje pogonskog napona DC	4.5 V...5.5 V
Rezolucija zaslona	128x160 piksela
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	maksimalno 95% na 60°C ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	36.6 g
USB sučelje, tehnologija povezivanja	USB 2.0 tip B mini
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA6 ojačan
područje operacije	Samo s CMMT, CPX-E-CEC
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 45 mm x 19,6 mm