

**Priključna ploča**  
**VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2**  
Broj dijela: 8072668

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                          | Vrijednost                                                                                                                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                   | po želji                                                                                                                               |
| Radni tlak                        | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                                                                                        |
| Operativni medij                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]                                                                                     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC  | 4 - posebno jako opterećenje korozijom                                                                                                 |
| LABS sukladnost                   | VDMA24364 zona III                                                                                                                     |
| Klasa zaštite                     | IP54<br>IP65                                                                                                                           |
| Napomena o stupnju zaštite        | IP54 za zaštitu od odzračivanja s labirintom (npr. VABD-D3-L)<br>IP65 za zaštitu od odzračivanja s brtvenim prstenom (npr. VABD-D3-SN) |
| Težina proizvoda                  | 362 g                                                                                                                                  |
| Vrsta montaže                     | s prolaznom rupom i vijkom                                                                                                             |
| Priključak za upravljački zrak 12 | G1/4                                                                                                                                   |
| Pneumatski priključak 1           | G1/4                                                                                                                                   |
| Pneumatski priključak 2           | VDI/VDE 3847 (NAMUR)                                                                                                                   |
| Pneumatski priključak 3           | G1/4                                                                                                                                   |
| Napomena o materijalima           | U skladu s RoHS                                                                                                                        |
| Materijal spojne ploče            | Ematalizirani aluminij                                                                                                                 |
| Materijalne brtve                 | NBR                                                                                                                                    |