



# Kočnica za zadržavanje DACS-40-A-S

Broj dijela: 8072773

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                         | po želji                                                                                                    |
| Stezni tip s učinkovitim smjerom        | obostrano<br>Stezanje oprugom, otpuštanje komprimiranim zrakom                                              |
| Detekcija položaja                      | za beskontaktnu sklopku                                                                                     |
| Sigurnosna funkcija                     | Zadržavanje i zaustavljanje pokreta                                                                         |
| Razina izvedbe (PL)                     | Zaustavljanje, zadržavanje, blokiranje pokreta / kategorija 1, razina izvedbe c                             |
| Radni tlak                              | 0.38 MPa...0.8 MPa<br>3.8 bar...8 bar<br>55.1 psi...116 psi                                                 |
| Maksimalni dopušteni ispitni tlak       | 8 bar                                                                                                       |
| Min. Otpusti pritisak                   | 3.8 bar                                                                                                     |
| Okrugli materijal za stezanje           | 40 mm                                                                                                       |
| Odobrenje                               | TÜV                                                                                                         |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU Direktivi o strojevima                                                                             |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za strojeve                                                                              |
| Zaštita od eksplozije                   | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Tijelo za izdavanje certifikata         | TÜV CA 697                                                                                                  |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                                                          |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                                                                |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                                                                                              |
| Temperatura okoline                     | -20 °C...80 °C                                                                                              |
| Statička snaga držanja                  | 17000 N                                                                                                     |
| Težina proizvoda                        | 34500 g                                                                                                     |
| Vrsta montaže                           | s unutarnjim navojem<br>s priborom                                                                          |
| Otpustite spojnu steznu jedinicu        | G3/8                                                                                                        |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                                                             |

| Svojstvo             | Vrijednost           |
|----------------------|----------------------|
| Materijalne brtve    | NBR<br>TPE-U (PU)    |
| Materijalna opruga   | visokolegirani čelik |
| Materijal za kućište | Čelik                |
| Materijal čeljusti   | Alati čelik          |
| Materijal klip       | Čelik                |