



Kočnica za zadržavanje DACS-20-A-R3-S

Broj dijela: 8072775

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Stezni tip s učinkovitim smjerom	obostrano Stezanje oprugom, otpuštanje komprimiranim zrakom
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Sigurnosna funkcija	Zadržavanje i zaustavljanje pokreta
Razina izvedbe (PL)	Zaustavljanje, zadržavanje, blokiranje pokreta / kategorija 1, razina izvedbe c
Radni tlak	0.38 MPa...0.8 MPa 3.8 bar...8 bar 55.1 psi...116 psi
Maksimalni dopušteni ispitni tlak	8 bar
Min. Otpusti pritisak	3.8 bar
Okrugli materijal za stezanje	20 mm
Odobrenje	TÜV
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU Direktivi o strojevima
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za strojeve
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Tijelo za izdavanje certifikata	TÜV CA 697
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Statička snaga držanja	3300 N
Težina proizvoda	3143 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem s priborom
Otpustite spojnu steznu jedinicu	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijalna opruga	visokolegirani čelik
Materijal za kućište	Čelik
Materijal čeljusti	Alati čelik
Materijal klip	Čelik