

**Usisna čašica**  
**OGVM-20X60-GV-N-G14F**  
Broj dijela: 8073862

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                           | Vrijednost                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Usis za izjednačenje visine                        | 5 mm                                                        |
| Min. radijus obratka                               | 12.5 mm                                                     |
| Nazivna veličina                                   | 6 mm                                                        |
| Veličina vakuumske čašice                          | 20x60 mm                                                    |
| Volumen usisa                                      | 5 cm <sup>3</sup>                                           |
| Priključni položaj                                 | gore                                                        |
| Položaj montaže                                    | po želji                                                    |
| Oblik usisne čašice                                | ovalnog oblika zvona                                        |
| Radni tlak                                         | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak                                 | -60 kPa<br>-0.6 bar                                         |
| Operativni medij                                   | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                   | 2 - umjereno opterećenje korozijom                          |
| LABS sukladnost                                    | VDMA24364-A1-L                                              |
| Temperatura okoline                                | -20 °C...80 °C                                              |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku             | 81 N                                                        |
| Vertikalna poprečna sila pri nazivnom radnom tlaku | 103 N                                                       |
| Težina proizvoda                                   | 16 g                                                        |
| Vrsta montaže                                      | bez vakuumskog priključka                                   |
| Vakuumski priključak                               | Unutarnji navoj G1/4                                        |
| boja                                               | crno                                                        |
| Tvrdoća po Shoreu                                  | 60 +/- 5                                                    |
| Materijal otvora za uvrtanje                       | Kovana aluminijska legura                                   |
| Napomena o materijalima                            | U skladu s RoHS                                             |
| Materijal usisne čašice                            | NBR                                                         |