

Servo press komplet YJKP

Broj dijela: 8077950

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Sila pritiska	0 kN...17 kN
Radni hod	100 mm...400 mm
Duljina kabela	5 m...15 m
Učestalost uzorkovanja	1000 Hz
protokol	EtherNet/IP Modbus TCP OPC UA PROFINET IO TCP/IP
Položaj montaže	po želji
Tip motora	Servo motor
Maksimalno ubrzanje	2 m/s ²
Radnog ciklusa	100%
Brzina pomaka	0 mm/s...250 mm/s
Točnost u ±% FS	0.25 %FS
Maks. korisno opterećenje	19.5 kg...95 kg
Težina proizvoda	5.5 kg...66.7 kg
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP20
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III