


Adapterski komplet EHAM-E20-40-E8-35

Broj dijela: 8081015

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	24 g
Baza kodova sučelja	E20
Struktura koda sučelja	E8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal adapterske ploče	Kovana aluminijska legura