


Manometar PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

Broj dijela: 8081401

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje prikaza	0 bar...16 bar
Odgovara normi	EN 837-1
Manometar nazivne veličine	63
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	Instalacija linije
Operativni medij	Inertni plinovi neutralne tekućine
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	nema acetilena nema kisika
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Fluktuirajući faktor opterećenja	0.66
Klasa točnosti mjerenja	1,6
Klasa zaštite	IP65
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Srednja temperatura	-40 °C...200 °C
Temperatura okoline	-40 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Priključni položaj	Usredotočeno na stražnju stranu
Pneumatski priključak	G1/4
Materijali u kontaktu s medijem	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal otvora za uvrtanje	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za kućište	ABS visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal leće	PC

Svojstvo	Vrijednost
Boja kućišta	srebro
Težina proizvoda	160 g
mjerilo	Dvostruka ljestvica bar (vanjski) psi (iznutra)