


# Spojni kabel NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

Broj dijela: 8082383

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Oznaka linije                                   | bez držača znaka              |
| Težina proizvoda                                | 15 g                          |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija       | Stranica Field uređaja        |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn         | Pravokutni                    |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utikač                        |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel      | ravno                         |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja       | RJ45                          |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica     | 8                             |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 8                             |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija       | Kontrolna strana              |
| Senzor električnog priključka 2, dizajn         | kvadrat                       |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | Utikač                        |
| Električni priključak 2, utičnica za kabel      | ravno                         |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja       | RJ45                          |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica     | 8                             |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 8                             |
| Područje pogonskog napona DC                    | 0 V...50 V                    |
| Opterećenje struje pri 40°C                     | 1.5 A                         |
| Otpor prenapona                                 | 2.5 kV                        |
| Zaštita                                         | da                            |
| Duljina kabela                                  | 0.2 m                         |
| Kvaliteta upravljanja                           | Standard                      |
| Linija uvjeta ispitivanja                       | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Radius savijanja, fiksno polaganje kabela       | 24 mm                         |
| Promjer kabela                                  | 5 mm                          |
| Struktura kabela                                | 4 x 2 x 0,16 mm <sup>2</sup>  |
| Nazivni presjek vodiča                          | 0.16 mm <sup>2</sup>          |
| Klasa zaštite                                   | IP20                          |
| Napomena o stupnju zaštite                      | u sastavljenom stanju         |
| Temperatura okoline                             | -20 °C...60 °C                |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)           | prema EU RoHS direktivi       |

| Svojstvo                                | Vrijednost                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS               |
| Stupanj onečišćenja                     | 2                             |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 0 - nema izloženosti koroziji |
| Materijal omotača kabela                | PVC                           |
| Boja omotača kabela                     | Siva                          |
| Materijal za kućište                    | PVC                           |
| Boja kućišta                            | sivo                          |
| Materijal izolacijske čahure            | PVC                           |