

Pneumatsko sučelje VABA-S6-1-X1-3V-CB

Broj dijela: 8082879

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Sučelje ventilskog bloka	Tip 44, VTSA
dijagnoza	Prekid žice po elektromagnetskom svitku Kratki spoj ventila Podnapon ventila
Maksimalni broj položaja ventila	12 s bistabilnim ventilima 24 za monostabilne ventile
LED indikatori	1 grupna dijagnostika 3 Napajanje pod opterećenjem Status kanala na ventilima
Parametarizacija	Failsafe po kanalu Forsiranje po kanalu Idle Mode po kanalu Modul za praćenje
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji elektronički osigurač po izlazu ventila
Područje pogonskog napona DC	21.6 V...26.4 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 11 mA (elektronika napajanja radnog napona) Tip. 45 mA (opskrba naponom opterećenja za ventile)
Maksimalno napajanje po kanalu	0,2 A
Maksimalna ukupna struja po modulu	6 A
Nazivni radni napon DC	24 V
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	da
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	580 g
Električno upravljanje	Fieldbus
Električni priključak	3x M12x1 A-kodirano 5-polni Utikač putem CPX-a
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	PA
Materijal za kućište	Lijevani aluminij