


Priključna letva
VABM-P6-15MB-G18-M5-4
Broj dijela: 8083544

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	15 mm
Konstruktivna struktura	Smjer priključka dolje
Maksimalni broj položaja ventila	4
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Maksimalni moment zatezanja montaže ventila	0.6 Nm
Težina proizvoda	140 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura