


Mjenjač EMGA-60-A-G5-60P

Broj dijela: 8085345

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Povratak	0.27 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanik
Omjer prijenosa	5:1
Maksimalna brzina vožnje	13000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	24 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	0.257 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	38 Nm
Maksimalna učinkovitost	95 %
Torzijska krutost	1.9 Nm/arcmin
Težina proizvoda	1700 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	500 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	400 N
Sučelje izlaz mjenjača	60G
Sučelje zupčanika	60p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS