


Mjenjač EMGA-80-A-G3-80P

Broj dijela: 8085346

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	80 mm
Veličina prirubnice motora	80 mm
Povratak	0.22 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanik
Omjer prijenosa	3:1
Maksimalna brzina vožnje	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	40 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	1.409 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	64 Nm
Maksimalna učinkovitost	95 %
Torzijska krutost	5 Nm/arcmin
Težina proizvoda	4300 g
Dopušteno aksijalno opterećenje osovine	1000 N
Dopušteno radijalno opterećenje osovine	750 N
Sučelje izlaz mjenjača	80G
Sučelje zupčanika	80p
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS