


Mjenjač EMGA-80-A-G5-100A

Broj dijela: 8085349

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Mjenjač veličine prirubnice	80 mm
Veličina prirubnice motora	100 mm
Povratak	0.22 deg
Vrsta zupčanika	Kutni zupčanik
Omjer prijenosa	5:1
Maksimalna brzina vožnje	7000 1/min
Radna temperatura reduktora	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP54
Kontinuirani izlazni moment	67 Nm
Maseni moment inercije zupčanika	1.017 kgcm ²
Maksimalni izlazni moment	107 Nm
Maksimalna učinkovitost	95 %
Torzijska krutost	4.8 Nm/arcmin
Težina proizvoda	4500 g
Sučelje izlaz mjenjača	80G
Sučelje zupčanika	100A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS