

Spojnica
EAMD-32-32-11-16X20-U
Broj dijela: 8086050

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	11 mm
Montažni promjer 2	16 mm
Izvedbena veličina	32
Nazivna duljina	32 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	14.5 kgmm ²
Prenosivi moment	16 Nm
Težina proizvoda	126 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS