

**Spojnica**  
**EAMD-32-32-14-16X20-U**  
Broj dijela: 8086051

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                 | Vrijednost             |
|--------------------------|------------------------|
| Montažni promjer 1       | 14 mm                  |
| Montažni promjer 2       | 16 mm                  |
| Izvedbena veličina       | 32                     |
| Nazivna duljina          | 32 mm                  |
| Položaj montaže          | po želji               |
| Maks. broj okretaja      | 8000 1/min             |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %               |
| Temperatura okoline      | -25 °C...60 °C         |
| Maseni moment inercije   | 14.5 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 16 Nm                  |
| Težina proizvoda         | 124 g                  |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS        |