

Mrežni filter CAMF-C6-F-C8-3A

Broj dijela: 8088928

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Snaga kratkog spoja	ne
Opterećenje struje pri 40°C	8 A
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Frekvencija mreže	0 Hz...400 Hz
Izolacijski napon	1100 V
Odobrenje	ENEC UL - Prepoznato (OL) c UL - Prepoznato (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...100 °C
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	-25 °C...100 °C
Težina proizvoda	700 g
Vrsta montaže	Montažna ploča, vijčani
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Položaj montaže	horizontalno
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Napajanje
Električni priključak 1, vrsta priključka	Priključna traka
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Električni priključak 1, broj pinova / žica	2
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	2
Električni priključak 1, presjek vodiča	4 mm ² ...6 mm ²
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Napajanje
Električni priključak 2, vrsta priključka	Priključna traka
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Električni priključak 2, broj pinova / žica	2
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	2
Električni priključak 2, presjek vodiča	4 mm ² ...6 mm ²