


Čepni cilindar DFST-80-40-DL-Y4-A-G2

Broj dijela: 8089688

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	40 mm
Promjer klipa	80 mm
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano Podesivi amortizeri sprijeda
Položaj montaže	okomito
Način rada	dvoradni
Konstruktivna struktura	Klipnjača s polugom
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Upit o položaju preklopne poluge	za induktivne senzore
Osiguranje od zakretanja/vođenje	Vodilica
Radni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Duljina prigušenja	20 mm
Dopuštena udarna sila na produženu klipnjaču	6000 N
Težina proizvoda	6350 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal klipnjače	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalna uloga	POM