

# Kočni otpornik CACR-LE2-240-W500

Broj dijela: 8091543

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                              | 500                                               |
| Položaj montaže                                 | slobodna konvekcija<br>okomito                    |
| Otpornik za kočenje impulsne energije na 380 V. | 2000 Ws                                           |
| Otpornik za kočenje impulsne energije na 780 V. | 1800 Ws                                           |
| Učinak pri 35% ED i 20°C                        | 500 W                                             |
| Nominalni kočni otpornik snage                  | 200 W                                             |
| Nazivna snaga kočnog otpornika na 380 V.        | 150 W                                             |
| Nazivna snaga kočnog otpornika na 780 V.        | 120 W                                             |
| Vrijednost otpora                               | 240 Ohm                                           |
| Odobrenje                                       | c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)        |
| LABS sukladnost                                 | VDMA24364 zona III                                |
| Klasa zaštite                                   | IP65                                              |
| Temperatura okoline                             | 0 °C...50 °C                                      |
| Težina proizvoda                                | 550 g                                             |
| Vrsta montaže                                   | s prolaznim provrtom<br>s priborom<br>neobavezno: |
| Napomena o materijalima                         | U skladu s RoHS                                   |