


Ventil za uključivanje/isključivanje

MS4-EE-1/4-V24-B

Broj dijela: 8091771

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Izvedbena veličina	4
Mjera rastera	40 mm
Konstruktivna struktura	Ventil sa sjedištem, na električni pogon
Vrsta aktiviranja	električni
Ručno nadjačavanje	odmarajući se impulsno
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Radni tlak	0,3 MPa...0,7 MPa 3 bar...7 bar
Preklapanje	negativno prekrivanje
C vrijednost	8,36 l/sbar
b vrijednost	0,49
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	2000 l/min
Normalan protok odzračivanja 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	1600 l/min
Parametri zavojnice	24 V DC: 2,3 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Vrijeme uključivanja	29 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 7 prema ISO 14644-1
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Vrsta montaže	sa zidnim/površinskim držačem
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	s priborom

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	194 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Dovod zraka pilota	unutarnji
Električni priključak	Oblik C prema EN 175301-803
Prikaz statusa signala	s priborom
Odabir dodatne funkcije	s prigušivačem zvuka
Materijalne brtve	HNBR NBR
Materijal za kućište	PA ojačan