

# Indikator položaja SAMH-F12-MK

Broj dijela: 8092711

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                                                                                              |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                  | po želji                                                                                                |
| Konstruktivna struktura          | bez senzora                                                                                             |
| Zaštita od eksplozije            | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX)                                      |
| Informacije o aplikaciji         | Kada se koristi s kutnim ventilom sa sjedištem VZXA, SIL odobrenje za cijeli proizvod više nije važeće. |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                                                                                         |
| Temperatura okoline              | -20 °C...60 °C                                                                                          |
| Temperatura skladištenja         | -10 °C...60 °C                                                                                          |
| Težina proizvoda                 | 118 g                                                                                                   |
| Materijalne brtve                | EPDM                                                                                                    |
| Materijal za kućište             | Aluminij<br>PA ojačan                                                                                   |
| Klasa zaštite                    | IP65<br>IP67                                                                                            |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                                      |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364 zona III                                                                                      |