

Aksijalni komplet EAMM-A-V20-28AA

Broj dijela: 8093016

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	31.4 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.022 kgmm ²
Prenosivi moment	0.2 Nm
Težina proizvoda	25 g
Pogon koda sučelja	V20
Kod sučelja Motor In	28AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS