

Paralelni komplet EAMM-U-30-V20-28AA-44

Broj dijela: 8093176

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	30
Udaljenost od centra do centra	44 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	3000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maseni moment inercije	2.11 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.015 Nm
Prenosivi moment	0.05 Nm
Težina proizvoda	94 g
Pogon koda sučelja	V20
Kod sučelja Motor In	28AA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS